

SUBESTACION DE CAMA

JNS-4CS



- Localizar y llamar a la sala de espera de la enfermera
- Varias formas de localización y llamada de emergencia
- Entrelazado con luces de pasillo (CL-302I y otros)

Fuente de alimentación:	Desde JNS-PSM 24.0 VCD
-------------------------	------------------------

Tipo de montaje:	Tipo empotrado
------------------	----------------

Puertos de cableado:	3 hilos
----------------------	---------

Distancia:	100m (0.65Ø)
------------	--------------

Dimensiones (mm):	195 (A) x 117 (L) x 16 (P)
-------------------	----------------------------